

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 panelová průchodka, IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-M12-COUP
Objednací číslo	8901640000
Verze	Spojka, M12, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248658206
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 36 g

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Provozní teplota	-5 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné informace

Připojení 1	M12	Připojení 2	M12
Popis výrobku	Spojka	Konfigurace	Patice M12 na patici M12
Hlavní materiál krytu	Polyamid, Mosaz, poniklované	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Připojovací závit	M12	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-01-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

