

Widerstandsbox 8x18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Jako funkční komponenty jsou k dispozici následující produkty:

- Přepínače a tlačítka v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Usměrňovače a pojistky v utěsněném vestavěném krytu EG2
- Logické komponenty s operátory AND, NAND, OR a NOR
- Diodové brány s až 40 vstupy v otevřeném designu
- Komponentové moduly pro integraci elektronických prvků
- Převodník sériových rozhraní a AD / DA převodník

Všeobecné objednávací údaje

Typ	Widerstandsbox 8x18K 3W
Objednávací číslo	8943120000
GTIN (EAN)	4032248752713
Mnž.	1 ks

Widerstandsbox 8x18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4,921 inch
Šířka	55,5 mm	Šířka (v palcích)	2,185 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	425 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25...70 °C	Okolní teplota	+70 °C
Skladovací teplota	-40...70 °C		

Data připojení

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou
---------------	-----------------------------

Koordinace izolace (EN50178)

Závažnost úrovně znečištění	2
-----------------------------	---

Připojovací pole

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Rozsah upnutí, min.	0,08 mm ²
Rozsah upnutí, max.	1 mm ²	Délka odizolování	7 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002024	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	25-13-90-90	eClass 8.1	25-13-90-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------