

**Ochrana proti blesku a přepětí, COAX  
BNC Connector / M-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**COAX přepětivá ochrana**

- Robustní kovový kryt
- Snadná použitelnost díky zástrčce adaptéru
- Nízké tlumení při zapojení
- Konektory BNC, N, F a UHF

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	BNC Connector / M-F
Objednací číslo	<a href="#">8947820000</a>
Verze	Ochrana proti blesku a přepětí, COAX, Ochrana proti přepětí, Zástrčka adaptéru, 3.5 GHz
GTIN (EAN)	4032248736911
Mnž.	1 ks

## Ochrana proti blesku a přepětí, COAX BNC Connector / M-F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	64 mm	Délka (v palcích)	2,52 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	92 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...80 °C		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Jmenovité údaje IEC / EN

Charakteristická impedance	50 Ω	Frekvence stojaté vlny, VSWR	< 1,2
Jmenovité napětí (DC)	60 V	Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21	D1, C3, C2, C1
Max. trvalé napětí, U <sub>c</sub> (DC)	90 V ± 20 %	Proud atmosférického přepětí I <sub>imp</sub> (10/350 μs)	5 kA
Přenosová kapacita, max.	25 W	Stupeň ochrany U <sub>p</sub> (typ.)	< 700 V
Typ napětí	AC	Vhodné pro	BNC zástrčka
Ztráta odrazem (útlum)	> 20 dB	Ztráta při zapojování	< 0,2 dB
Čas odezvy	≤ 100 ns		

### Obecné údaje

Design	rovný	Stupeň krytí	IP65
Verze	Zástrčka adaptéru	Vhodné pro	BNC zástrčka

### Data připojení

Typ připojení	Zástrčka / patice
---------------	-------------------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-02-01
eClass 8.1	27-14-02-01	eClass 9.1	27-13-08-07
eClass 9.0	27-13-08-07		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

**Ochrana proti blesku a přepětí, COAX  
BNC Connector / M-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**


---

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">CE PAPER</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Instruction sheet</a>

---

**Ochrana proti blesku a přepětí, COAX  
BNC Connector / M-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Symbol elektřiny**

Circuit diagram

**Rozměrový výkres**