

**Nástroje na řezání
KTF 36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Vhodné pro situace, kdy je potřeba uříznout kabel ve stísněném prostoru
- Snadná manipulace
- Minimální požadovaná síla ruky
- Možnost uvolnění v každé pozici řezání
- Není vhodné pro ocelové vodiče, kabely s ocelovým pancéřováním a vodiče z hliníkových slitin nebo z mědi tažené za studena
- Nestříhejte vodiče pod proudem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KTF 36
Objednací číslo	9002190000
Verze	Nástroje na řezání ,Čelní nástroj na řezání ,35mm ,Měď a hliník
GTIN (EAN)	4008190066345
Mnž.	1 ks

Nástroje na řezání KTF 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	360 mm	Šířka (v palcích)	14,173 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5,905 inch
Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1,969 inch
Váha	1 918 g	Čistá hmotnost	1 642,78 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Jednoruční mechanické

Nástroje na řezání

Max. průměr vodiče	36 mm	Měděný kabel - splétaný, max.	300 mm ²
Měděný kabel - splétaný, max. (kcmil)	600 kcmil	Měděný kabel - pružný, max.	300 mm ²
Měděný kabel - pružný, max. (kcmil)	600 kcmil	Měděný kabel, max. průměr	35 mm
Splétaný hliníkový kabel, max. (kcmil)	600 kcmil	Splétaný hliníkový kabel, max. (mm ²)	300 mm ²
Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	35 mm	Typ kabelu	Měděné a hliníkové kabely

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9,1	21-04-90-11
eClass 9.0	21-04-47-01		

Osvědčení

Schválení






Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Nástroje na řezání
KTF 36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

-
-  Cu + Al: max. 35 mm
 -  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 300 mm²
 -  Cu: max. 300 mm²
-
-
-