

**Nástroje na řezání
KT 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezací nástroje jsou také vybaveny ochrannou izolací testovanou VDE a GS do 1000 V v souladu s EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 8
Objednací číslo	9002650000
Verze	Nástroje na řezání ,Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4008190020163
Mnž.	1 ks

Nástroje na řezání KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7,283 inch
Výška	65,5 mm	Výška (v palcích)	2,579 inch
Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Váha	180 g	Čistá hmotnost	220 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Jednoruční mechanické

Nástroje na řezání

Datový / telefonní / řídicí kabel, max. Ø	8 mm	Jednožilový hliníkový kabel, max. (mm ²)	16 mm ²
Měděný kabel - pevný, max.	16 mm ²	Měděný kabel - pevný, max. (AWG)	6 AWG
Měděný kabel - splétaný, max.	16 mm ²	Měděný kabel - splétaný, max. (AWG)	6 AWG
Měděný kabel - pružný, max.	16 mm ²	Měděný kabel - pružný, max. (AWG)	6 AWG
Měděný kabel, max. průměr	8 mm	Splétaný hliníkový kabel, max. (AWG)	6 AWG
Splétaný hliníkový kabel, max. (mm ²)	16 mm ²	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	8 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

Technické údaje [STEP](#)

**Nástroje na řezání
KT 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²

