

**Nástroje na řezání
KT 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezací nástroje jsou také vybaveny ochrannou izolací testovanou VDE a GS do 1000 V v souladu s EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | KT 12 |
| Objednací číslo | 9002660000 |
| Verze | Nástroje na řezání ,Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN) | 4008190181970 |
| Mnž. | 1 ks |

Nástroje na řezání KT 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|---------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 225 mm | Šířka (v palcích) | 8,858 inch |
| Výška | 63,5 mm | Výška (v palcích) | 2,5 inch |
| Hloubka | 30 mm | Hloubka (v palcích) | 1,181 inch |
| Váha | 300 g | Čistá hmotnost | 331,7 g |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Jednoruční mechanické

Nástroje na řezání

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Datový / telefonní / řídicí kabel, max. Ø | 12 mm | Jednožilový hliníkový kabel, max. (mm ²) | 25 mm ² |
| Měděný kabel - pevný, max. | 16 mm ² | Měděný kabel - pevný, max. (AWG) | 6 AWG |
| Měděný kabel - splétaný, max. | 25 mm ² | Měděný kabel - splétaný, max. (AWG) | 3 AWG |
| Měděný kabel - pružný, max. | 35 mm ² | Měděný kabel - pružný, max. (AWG) | 2 AWG |
| Měděný kabel, max. průměr | 12 mm | Splétaný hliníkový kabel, max. (AWG) | 6 AWG |
| Splétaný hliníkový kabel, max. (mm ²) | 25 mm ² | Splétaný hliníkový kabel, max. průměr | 8 mm |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000142 | ETIM 6.0 | EC000142 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-90-90 | eClass 7.1 | 21-04-90-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-90-11 | eClass 9.1 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.0 | 21-04-47-01 | | |

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

**Nástroje na řezání
KT 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**