

Nářadí
M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	M-D-STRIPAX +6 MEHA
Objednací číslo	9003500000
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Vodič s vlastní izolací, 7mm
GTIN (EAN)	4008190107109
Mnž.	1 ks

Náradí
M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,228 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,315 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	110 g	Čistá hmotnost	106,38 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	7 mm	Max. průměr vodiče	1,3 mm
Min. průměr vodiče	0,2 mm	Typ kabelu	Vodič s vlastní izolací

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9,1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datový list**Nářadí
M-D-STRIPAX +6 MEHA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**