

**Příslušenství
MEHA KP BL M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	MEHA KP BL M-D-SPX
Objednací číslo	9003630000
Verze	Příslušenství, Sada čepelí, Vodič s vlastní izolací, 7mm
GTIN (EAN)	4008190094256
Mnž.	1 ks

Příslušenství MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Výška	11,5 mm	Výška (v palcích)	0,453 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	8,4 g	Čistá hmotnost	3,68 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC [Lead 7439-92-1](#)

Nástroje k odizolování

Barevný	Modrá	Délka odizolování, max.	7 mm
Délka odizolování, min.	3 mm	Max. průměr vodiče	0,92 mm
Min. průměr vodiče	0,88 mm	Typ kabelu	Vodič s vlastní izolací

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9,1	21-04-48-90
eClass 9.0	21-04-92-37		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)