

Nářadí
M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

Všeobecné objednací údaje

Typ	M-D-STRIPAX LWL
Objednací číslo	9003750000
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, POF vodič s vnitřním vodičem 1 mm, 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
Mnž.	1 ks

Náradí M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,228 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,315 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	110 g	Čistá hmotnost	96,73 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Barevný	Šedá	Délka odizolování, max.	7,5 mm
Max. průměr vodiče	1 mm	Typ kabelu	POF vodič s vnitřním vodičem 1 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)