

**Příslušenství  
MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX
Objednací číslo	<a href="#">9003760000</a>
Verze	Příslušenství, Náhradní čepel
GTIN (EAN)	4008190055110
Mnž.	1 ks

**Příslušenství  
MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Výška	11,5 mm	Výška (v palcích)	0,453 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	12 g	Čistá hmotnost	13 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Nástroje k odizolování**

Barevný	Šedá	Max. průměr vodiče	1 mm
---------	------	--------------------	------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.1	21-04-48-90
eClass 9.0	21-04-92-37		

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)