

**SWIFTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kombinovaný nástroj na šroubování a řezání Swifty® a sada Swifty® pro čisté řezání měděných kabelů do 1,5 mm<sup>2</sup> (pevné) a 2,5 mm<sup>2</sup> (pružné)

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SWIFTY
Objednací číslo	<a href="#">9006020000</a>
Verze	Řezací nástroj k jednoručnímu ovládní
GTIN (EAN)	4032248257409
Mnž.	1 ks

## SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Váha	20 g	Čistá hmotnost	17,2 g

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Technické údaje

Verze Jednoruční mechanické

## Šroubovací nářadí

Tvar Speciální nástroj

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)