

**Nástroj k nalisování koncovek  
CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory,  
zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Typ             | CTI 6   |
| Objednací číslo | <a href="#">9006120000</a>  |
| Verze           | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojité krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4008190044527   |
| Mnž.            | 1 ks  |

**Nástroj k nalisování koncovek  
CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|       |        |                   |            |
|-------|--------|-------------------|------------|
| Šířka | 250 mm | Šířka (v palcích) | 9,842 inch |
| Váha  | 730 g  | Čistá hmotnost    | 595,3 g    |

**Shoda produktu s prostředím**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Technické údaje**

|       |   |
|-------|---|
| Verze | Mechanické, bez<br>vyměnitelných vložek |
|-------|---|

**Popis kontaktu**

|                         |                     |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Type of contact         | Insulated connector | Krimpovací rozsah, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Krimpovací rozsah, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |                         |                     |

**Údaje o nástroji – krimpování**

|                           |                     |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Profil krimpování 1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Krimpování - typ/profil   | Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| Průřez koncovek, min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> | Profil krimpování 1, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Průřez koncovek, max.     | 6 mm <sup>2</sup>   | Profil krimpování 2, min. | 1,1 mm <sup>2</sup>                   |
| Profil krimpování 2, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Profil krimpování 3, min. | 2,6 mm <sup>2</sup>                   |
| Profil krimpování 3, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |                           |                                       |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001282    | ETIM 4.0   | EC001282    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.0 | 21-04-38-11 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>  |

**Nástroj k nalisování koncovek  
CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**