

**Příslušenství  
MEHA KP WS M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MEHA KP WS M-D-SPX
Objednací číslo	<a href="#">9006970000</a>
Verze	Příslušenství, Sada čepelí, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 7 mm
GTIN (EAN)	4032248363711
Mnž.	1 ks

**Příslušenství  
MEHA KP WS M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Výška	11,5 mm	Výška (v palcích)	0,453 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	13 g	Čistá hmotnost	3,68 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Nástroje k odizolování**

Barevný	Bílá	Délka odizolování, max.	7 mm
Délka odizolování, min.	3 mm	Max. průměr vodiče	1,3 mm
Min. průměr vodiče	0,3 mm	Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.1	21-04-48-90
eClass 9.0	21-04-92-37		

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)