

DMS 3
DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS 3
Objednací číslo	9007440000
Verze	Momentový šroubovák napájený ze sítě, 1/4" DIN 3126 tvar E6.3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Mnž.	1 ks

DMS 3 DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	239 mm	Šířka (v palcích)	9,409 inch
Výška	127 mm	Výška (v palcích)	5 inch
Váha	400 g	Čistá hmotnost	411,23 g
Průměr	35 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Doba nabíjení 45 min

Elektrický šroubovák

Doba nabíjení	45 min	Dobíjecí baterie	Ni-Mh články
Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3	Hmotnost dobíjecí baterie	122 g
Hmotnost nabíječky	700 g	Jmenovité napětí	2,4 V
Napětí baterie	2,4 V	Nastavení krouticího momentu max.	3 Nm
Nastavení krouticího momentu min.	0,3 Nm	Volnoběh	200 u. 400 min ⁻¹
Vstup nabíječky	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Váha	400 g
Výstup nabíječky	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9,1	21-04-04-17
eClass 9.0	21-05-21-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Technické údaje [WSCAD](#)

Datový list**DMS 3**
DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy****Příklad použití**