

**DMS 3
DMS 3 SET 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS 3 SET 1
Objednací číslo	9007470000
Verze	Momentový šroubovák napájený ze sítě, 1/4" DIN 3126 tvar E6.3, 3
GTIN (EAN)	4008190299224
Mnž.	1 ks

DMS 3 DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	325 mm	Šířka (v palcích)	12,795 inch
Hloubka	205 mm	Hloubka (v palcích)	8,071 inch
Váha	2 004 g	Čistá hmotnost	1 770 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Doba nabíjení 1 h

Elektrický šroubovák

Doba nabíjení	1 h	Dobíjecí baterie	Ni-Mh články
Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3	Hmotnost dobíjecí baterie	122 g
Hmotnost nabíječky	700 g	Jmenovité napětí	2,4 V
Napětí baterie	2,4 V	Nastavení krouticího momentu max.	3 Nm
Nastavení krouticího momentu min.	0,3 Nm	Volnoběh	200 u. 400 min ⁻¹
Vstup nabíječky	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Váha	2 004 g
Výstup nabíječky	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9,1	21-04-04-17
eClass 9.0	21-05-21-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [WSCAD](#)

**DMS 3
DMS 3 SET 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**