

**Šroubovák
SDIS 1.0X5.5X125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 1.0X5.5X125
Objednací číslo	9008410000
Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248056378
Mnž.	1 ks

**Šroubovák
SDIS 1.0X5.5X125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	245 mm	Šířka (v palcích)	9,646 inch
Váha	98 g	Čistá hmotnost	92,6 g
Průměr	36 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	125 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	B
Šířka čepele (B)	5,5 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-07
eClass 9.0	21-04-04-07		

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)
[Declaration of the Manufacturer](#)