

**Šroubovák  
SDIS 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SDIS 1.2X6.5X150
Objednací číslo	<a href="#">9008420000</a>
Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248056385
Mnž.	1 ks

**Šroubovák  
SDIS 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	270 mm	Šířka (v palcích)	10,63 inch
Váha	112 g	Čistá hmotnost	104,1 g
Průměr	36 mm		

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Šroubovací nářadí**

Délka čepele	150 mm	Tloušťka čepele (A)	1,2 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	B
Šířka čepele (B)	6,5 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-07
eClass 9.0	21-04-04-07		

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)  
[Declaration of the Manufacturer](#)