

**Šroubovák
SDK PZ1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PZ1
Objednací číslo	9008530000
Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4.5 mm, Délka čepele: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248056521
Mnž.	1 ks

Datový list

Šroubovák SDK PZ1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	191 mm	Šířka (v palcích)	7,52 inch
Váha	61 g	Čistá hmotnost	56,4 g
Průměr	30 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tvar	Pozidrive
Velikost	1	Šířka čepele (B)	4,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-06
eClass 9.0	21-04-04-06		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)