

**Šroubovák  
SDIK PH2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE,  
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy  
ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SDIK PH2
Objednací číslo	<a href="#">9008580000</a>
Verze	Šroubovák, Délka čepele: 100 mm
GTIN (EAN)	4032248056576
Mnž.	1 ks

## Datový list

### Šroubovák SDIK PH2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8,661 inch
Váha	104 g	Čistá hmotnost	97 g
Průměr	36 mm		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Šroubovací nářadí

Délka čepele	100 mm	Tvar	Philips
Velikost	2		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-06
eClass 9.0	21-04-04-06		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)