

SKS 2,0-8,0 MR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKS 2,0-8,0 MR
Objednací číslo	9008870000
Verze	nástrčkové klíče, SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
GTIN (EAN)	4032248266623
Mnž.	1 ks

SKS 2,0-8,0 MR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	120 mm	Šířka (v palcích)	4,724 inch
Váha	216 g	Čistá hmotnost	203 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Kulová hlava s kroužkem
 Magic-ring

Šroubovací nářadí

Tvar	Šestihran / imbusový klíč, s kulovou hlavou	Velikost	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
Číslo	7		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-50-15
eClass 9.0	21-04-50-03		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	WSCAD