

**Šroubovák
SD TH15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šroubovák Torx® TH s otvorem ve špičce hrotu (odolný vůči manipulaci), SD TH pro šroubování bezpečnostních šroubů Torx® a Torx®-TH (kolík ve středu Torx prohlubně), hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SD TH15
Objednací číslo	9009170000
Verze	Šroubovák, Délka čepele: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
Mnž.	1 ks

**Šroubovák
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	191 mm	Šířka (v palcích)	7,52 inch
Váha	56 g	Čistá hmotnost	59 g
Průměr	30 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tvar	Torx
Velikost	T15	Šířka čepele (B)	4 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000801
ETIM 5.0	EC000801	ETIM 6.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-13
eClass 9.0	21-04-04-13		

Osvědčení

Schválení


Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)