

**Šroubovák  
SD SET S2.5-5.5/PH1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	SD SET S2.5-5.5/PH1/2
Objednávací číslo	<a href="#">9009740000</a>
Verze	Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248267996
Mnž.	1 ks
Balení	Kartonový box

## Datový list

### Šroubovák SD SET S2.5-5.5/PH1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	292 mm	Šířka (v palcích)	11,496 inch
Váha	440 g	Čistá hmotnost	440 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Šroubovací nářadí

Tvar	Drážkové – křížové	Číslo	6
------	--------------------	-------	---

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)