

HTX-HDC/POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-HDC/POF
Objednací číslo	9010950000
Verze	Nástroj k nalisování kontaktů, 1mm ² , 1mm ² , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248331543
Mnž.	1 ks

HTX-HDC/POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	438 g	Čistá hmotnost	404,08 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	HD fibre-optic contact	Krimpovací rozsah, min.	1 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	1 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
-------------------------	-------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	STEP