

**Nástroj k nalisování koncovek
HTX 188**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Krimpovací kleště pro koaxiální konektory**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HTX 188
Objednávací číslo	9011990000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4008190026066
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	420 g	Čistá hmotnost	450 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Coaxial connector
-----------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování	Šestihran AF (A)	3,25 mm
Klíč na šestihrany, šířka (A 2)	1,72 mm	Krimpovací bod, šířka (B 1)	10 mm
Krimpovací bod, šířka (B 2)	2,3 mm	Průměr vnitřního kontaktu (D)	2 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

Nástroj k nalisování koncovek HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

