

**Nástroj k nalisování koncovek
HTG 58/59**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro koaxiální konektory**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTG 58/59
Objednací číslo	9012020000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4008190018207
Mnž.	1 ks

**Nástroj k nalisování koncovek
HTG 58/59**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	420 g	Čistá hmotnost	418,7 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Mechanické, bez
vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact Coaxial connector

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihřanné krimpování	Šestihřan AF (A)	5,4 mm
Klíč na šestihřany, šířka (A 2)	6,48 mm	Klíč na šestihřany, šířka (A 3)	1,72 mm
Krimpovací bod, šířka (B 1)	10 mm	Krimpovací bod, šířka (B 2)	10 mm
Krimpovací bod, šířka (B 3)	2,3 mm	Průměr vnitřního kontaktu (D)	2 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datový list**Nástroj k nalisování koncovek
HTG 58/59**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy