Nástroj k nalisování koncovek HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro ploché konektory samce a samice s otevřenou nebo rolovanou krimpovací čelistí

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF 48
Objednací číslo	9013080000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 2.5mm², B krimpování
GTIN (EAN)	4008190113056
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	438 g	Čistá hmotnost	453,98 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	F-plug / -sleeve	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm²
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm²	Šířka konektoru	4,8 mm

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,5 mm²	Krimpování - typ/profil	B krimpování
Průřez koncovek, min.	0,5 mm²	Profil krimpování 1, max.	1 mm²
Průřez koncovek, max.	2,5 mm²	Profil krimpování 2, min.	1,5 mm²
Profil krimpování 2, max.	2,5 mm²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Nástroj k nalisování koncovek HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

