

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště na kontakty SUB-D**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF SUB-D
Objednací číslo	9013260000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 28AWG, 20AWG, FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4008190056896
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	438 g	Čistá hmotnost	440,98 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	SUB-D	Krimpovací rozsah, min.	28 AWG
Krimpovací rozsah, max.	20 AWG		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	28 AWG	Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
Profil krimpování 1, max.	24 AWG	Profil krimpování 2, min.	22 AWG
Profil krimpování 2, max.	20 AWG		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

Nástroj k nalisování koncovek HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

