Nástroj k nalisování koncovek HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF RSV 12
Objednací číslo	9013550000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 14AWG, 12AWG, FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4008190002046
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8,071 inch
Váha	445 g	Čistá hmotnost	449,98 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	RSV and DSTV-HD	Krimpovací rozsah, min.	14 AWG
Krimpovací rozsah, max.	12 AWG		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	14 AWG	Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
Profil krimpování 2, min.	12 AWG		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of the Manufacturer
Technické údaje	WSCAD

Nástroj k nalisování koncovek
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

