

**Nástroj k nalisování koncovek
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ ZH 16
Objednací číslo	901360000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm ² , 16mm ² , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4032248065523
Mnž.	1 ks

**Nástroj k nalisování koncovek
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Váha	730 g	Čistá hmotnost	674,78 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Mechanické, bez
vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	Twin wire-end ferrules	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	16 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	6 mm ²	Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
Průřez koncovek, min.	6 mm ²	Průřez koncovek, max.	16 mm ²
Profil krimpování 2, min.	10 mm ²	Profil krimpování 3, min.	16 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD

**Nástroj k nalisování koncovek
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**