

**Nástroj k nalisování koncovek
HTI 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory,
zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15
Objednací číslo	9014400000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojité krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412
Mnž.	1 ks

**Nástroj k nalisování koncovek
HTI 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	434 g	Čistá hmotnost	440,68 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,5 mm ²	Krimpování - typ/profil	Dvojité krimpování
Profil krimpování 1, max.	1,5 mm ²	Profil krimpování 2, min.	1,1 mm ²
Profil krimpování 2, max.	2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení


Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datový list**Nástroj k nalisování koncovek
HTI 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy