

**FLECAFIX 11/24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šroubovák pro připevňování a uvolňování kabelových průchodek a příslušenství ve velikostech 11-36 AF.

- Dosáhne přes několik řad průchodek
- Žádná deformace kabelových průchodek
- Velikost klíče: 11 až 36 mm
- Plynulé nastavení velikosti klíče
- Funkce ráčny: není nutné nástroj mezi otočeními vyjímat
- Autentický jednoruční nástroj

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Typ             | FLECAFIX 11/24                      |
| Objednací číslo | <a href="#">9015900000</a>          |
| Verze           | Nářadí, Nástroj na kabelová těsnění |
| GTIN (EAN)      | 4032248309573                       |
| Mnž.            | 1 ks                                |

## FLECAFIX 11/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|         |        |                     |            |
|---------|--------|---------------------|------------|
| Šířka   | 190 mm | Šířka (v palcích)   | 7,48 inch  |
| Výška   | 60 mm  | Výška (v palcích)   | 2,362 inch |
| Hloubka | 30 mm  | Hloubka (v palcích) | 1,181 inch |
| Váha    | 190 g  | Čistá hmotnost      | 172,9 g    |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Šroubovací nářadí

|          |            |
|----------|------------|
| Velikost | 11 - 24 mm |
|----------|------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001395    | ETIM 4.0   | EC001395    |
| ETIM 5.0   | EC001395    | ETIM 6.0   | EC000149    |
| UNSPSC     | 27-11-17-02 | eClass 5.1 | 21-04-01-90 |
| eClass 6.2 | 21-04-01-90 | eClass 7.1 | 21-04-01-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-01-90 | eClass 9.1 | 21-01-90-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-50-03 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### FLECAFIX 11/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

