


**Nářadí  
PB LWL/POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	PB LWL/POF
Objednávací číslo	<a href="#">9020400000</a>
Verze	Nářadí, Leštící list
GTIN (EAN)	4032248300587
Mnž.	1 ks

## Datový list

### Náradí PB LWL/POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	280 mm	Šířka (v palcích)	11,024 inch
Výška	0,2 mm	Výška (v palcích)	0,008 inch
Hloubka	230 mm	Hloubka (v palcích)	9,055 inch
Čistá hmotnost	25,4 g		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	21-05-92-90
eClass 7.1	21-05-92-90	eClass 8.1	21-05-92-90
eClass 9.1	21-01-92-90	eClass 9.0	21-04-50-03

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)