

TRAGEKASTEN MTR 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami.**

- Rozsáhlá řada krimpovacích vložek odpovídajících standardům
- Široká nabídka mechanických, hydraulických a elektrohydraulických nástrojů
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	TRAGEKASTEN MTR 300
Objednací číslo	9021420000
Verze	
GTIN (EAN)	4008190497064
Mnž.	1 ks

TRAGEKASTEN MTR 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	590 mm	Šířka (v palcích)	23,228 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Hloubka	230 mm	Hloubka (v palcích)	9,055 inch
Čistá hmotnost	4 020 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000181
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-10-01-90	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-10-01-90
eClass 9.0	21-10-01-90		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--