

CUTFIX 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

Typ	CUTFIX 8
Objednací číslo	9023100000
Verze	Automatické přístroje, Stroj na řezání
GTIN (EAN)	4032248143184
Mnž.	1 ks

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	385 mm	Šířka (v palcích)	15,157 inch
Výška	470 mm	Výška (v palcích)	18,504 inch
Hloubka	360 mm	Hloubka (v palcích)	14,173 inch
Váha	24 kg	Čistá hmotnost	26 500 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

Automatické řezání

Displej	LCD displej	Délka předvýběru, max.	999 999 mm
Délka předvýběru, min.	1 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	elektrické	Klávesnice	Vstupní a funkční klávesnice
Korekce délky	Korekci prokluzu v mm lze naprogramovat, aby odpovídala dílu.	Množství předvýběru, max.	Nastavitelné množství dílů, kód
Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr	Připojená zátěž	0,12 kW
Rozhraní	USB	Sklad	Až 200 objednávek řezání
Software	k vyměňování dat s IBM kompatibilním PC		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000158	ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	17-13-01-03	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	17-13-01-03
eClass 9.0	17-13-01-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Uživatelská dokumentace [Manual](#)

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

