

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX LZ
Objednací číslo	9027310000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4032248285440
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18,11 inch
Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Váha	31 kg	Čistá hmotnost	36 000 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	1,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Rozsah odizolování	2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm ²	Spotřební materiál	Twin wire-end ferrules

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9,1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Uživatelská dokumentace [Manual](#)

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy