

Nářadí POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Délka odizolování od 3 do 20 mm
- Min. délka vodiče: 22 mm + délka odizolování
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Typ	POWERSTRIPPER 16,0
Objednací číslo	9028480000
Verze	Automatické přístroje, Automatický odstraňovač izolace
GTIN (EAN)	4032248064632
Mnž.	1 ks

Náradí POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	230 mm	Výška (v palcích)	9,055 inch
Hloubka	295 mm	Hloubka (v palcích)	11,614 inch
Váha	11 kg	Čistá hmotnost	8 800 g

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

Automatické odizolování

Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Délka stažení	3-20 mm
Délka vodiče, min.	22 mm + délka odizolování	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	elektrické	Hodnoty připojení	46 VA
Rozsah odizolování	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-02
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.1	17-13-01-02
eClass 9.0	17-13-01-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	Manual

Nářadí
POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

