

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX R
Objednací číslo	9028500000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4008190860073
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Výška	430 mm	Výška (v palcích)	16,929 inch
Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Váha	23 kg	Čistá hmotnost	25 000 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ²	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	Manual

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

