

## CRIMPFIX L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX L
Objednací číslo	<a href="#">9028530000</a>
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4008190942670
Mnž.	1 ks

**CRIMPFIX L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18,11 inch
Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Váha	31 kg	Čistá hmotnost	34 000 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Technické údaje**

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

**PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek**

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Spotřební materiál	volná kabelová oka, s plastovým límcem

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Uživatelská dokumentace [Manual](#)