

**SLICER 2K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na veliké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu.

Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SLICER 2K
Objednací číslo	<a href="#">904160000</a>
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání
GTIN (EAN)	4008190335519
Mnž.	1 ks

**SLICER 2K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4,331 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1,457 inch
Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Váha	162 g	Čistá hmotnost	159 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)