

**SE TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SE TOP
Objednací číslo	<a href="#">9046340000</a>
Verze	Diagonální štípací kleště izolované dle VDE, délka 145 mm
GTIN (EAN)	4032248357642
Mnž.	1 ks

**SE TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Váha	251 g	Čistá hmotnost	235 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000142	ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-02
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-90
eClass 8.1	21-04-90-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)