

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**až 1000 V (AC) a 1500 V (DC)
ochranná izolace podle IEC 900. DIN EN 60900**

- kované z vysoce kvalitní speciální nástrojové oceli
- bezpečnostní rukojeť s ergonomickým a protiskluzovým návlekm TPE VDE
- Vyrobeno z nárazuvzdorného, teplu a chladu odolného, nehořlavého TPE bez obsahu kadmia (termoplastický elastomer)
- Elastická zóna úchopu a pevné jádro
- Vysoce leštěný povrch
- Nikl-chromový elektro-galvanizovaný povrch chrání před korozí

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RZ 160
Objednávací číslo	9046360000
Verze	Kleště s kulatým nosem a dlouhými čelistmi izolované dle VDE
GTIN (EAN)	4032248357666
Mnž.	1 ks

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Váha	153 g	Čistá hmotnost	132,2 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000834	ETIM 4.0	EC000834
ETIM 5.0	EC000834	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-38-90	eClass 8.1	21-04-38-90

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

