

**Nástroje na řezání  
KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Řezací nástroje ve verzi s mechanickou ráčnou. Vhodné pro čisté řezání měděných a hliníkových vodičů. Jednoduché zacházení díky optimální páce a chytře navrženému vačkovému mechanismu.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KT 45 R
Objednací číslo	<a href="#">9202040000</a>
Verze	Nástroje na řezání ,Kruhový nástroj na řezání kabelů
GTIN (EAN)	4032248482160
Mnž.	1 ks

## Nástroje na řezání KT 45 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11,417 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Váha	740 g	Čistá hmotnost	985,1 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje

Verze Jednoruční mechanické

### Nástroje na řezání

Datový / telefonní / řídicí kabel, max. Ø	45 mm	Hliníkový kabel se sektorovými vodiči	4 x 70 SE
Měděný kabel - splétaný, max.	300 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - splétaný, max. (kcmil)	600 kcmil
Měděný kabel se sektorovými vodiči	3 x 70 SM	Měděný kabel - pružný, max.	400 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel - pružný, max. (kcmil)	800 kcmil	Měděný kabel, max. průměr	45 mm
Splétaný hliníkový kabel, max. (kcmil)	800 kcmil	Splétaný hliníkový kabel, max. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	45 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

### Osvědčení

Schválení






### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Technické údaje [STEP](#)

**Nástroje na řezání  
KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Příklad použití**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 400 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 400 mm<sup>2</sup>

