

**ERAN MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ERAN MULTI-STRIPAX
Objednací číslo	<a href="#">9203100000</a>
Verze	Náhradní sada dorazu
GTIN (EAN)	4032248538102
Mnž.	1 ks

## ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Váha	250 g	Čistá hmotnost	11,88 g

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Nástroje k odizolování

max. kapacita odřezávání, pevné	2,5 mm <sup>2</sup>	max. kapacita odřezávání, páska	10,2 mm x 4 mm
max. kapacita odřezávání, splétané	6 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	21-05-92-90
eClass 7.1	21-05-92-90	eClass 8.1	21-05-92-90
eClass 9.1	21-04-90-90	eClass 9.0	21-04-50-03

## Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)