

AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S
Objednací číslo	9204550000
Verze	Vložka
GTIN (EAN)	4032248671090
Mnž.	1 ks

AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0,118 inch
Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Váha	250 g	Čistá hmotnost	83 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-92-37		

Soubory ke staženíBrožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)Technické údaje [WSCAD](#)