

**SZE ESD 130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí výběr kleští ESD pro použití v sektorech elektroniky a přesné mechaniky.

**Co ESD znamená?**

Elektrostatický výboj může poškodit mikroelektronické součástky. V poměru k rozměrům můžeme přirovnat energii elektrostatického výboje v polovodiči k úderu blesku do stromu. Proto je rukojeť kleští ESD vyrobena z dalších velmi nevodivých materiálů. Statický náboj se tak neškodně vybije. Pouze použití kleští ESD vám může zaručit, že nebudou poškozeny žádné citlivé elektronické součástky. Také jsou v souladu s příslušnými standardy a předpisy (například IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, a SP metoda 2472). Dvoubarevné vícekomponentové rukojeti jsou ergonomické a optimalizované pro pohyby používané v opravných pracích. Tvar a materiál poskytují spolehlivý úchop a snižují námahu při práci. Síla je rozložena na větší kontaktní plochu, čímž se rozloží tlak.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Typ               | SZE ESD 130                                   |
| Objednávací číslo | <a href="#">9204770000</a>                    |
| Verze             | Elektronické kleště ESD se špičatými čelistmi |
| GTIN (EAN)        | 4032248693122                                 |
| Mnž.              | 1 ks                                          |

**SZE ESD 130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|       |        |                   |            |
|-------|--------|-------------------|------------|
| Šířka | 130 mm | Šířka (v palcích) | 5,118 inch |
| Váha  | 90 g   | Čistá hmotnost    | 69,4 g     |

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000836    | ETIM 4.0   | EC000836    |
| ETIM 5.0   | EC000836    | ETIM 6.0   | EC000835    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 21-04-38-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-90 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**SZE ESD 130**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Příklad použití**