

KOK-112X36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOK-112X36
Objednací číslo	9204870000
Verze	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248693801
Mnž.	1 ks

KOK-112X36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	112 mm	Šířka (v palcích)	4,409 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1,417 inch
Váha	4 200 g	Čistá hmotnost	4 200 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje na řezání

Velikost 8

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002691
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-92-40		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

KOK-112X36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Příklad použití