

KOS-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOS-M40
Objednací číslo	9204920000
Verze	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248694150
Mnž.	1 ks

KOS-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Váha	327 g	Čistá hmotnost	379 g
Průměr	40,5 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002691
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-92-40		

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
-----------------	---

KOS-M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

