

KOBBS 19X55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOBBS 19X55
Objednací číslo	9205040000
Verze	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248694273
Mnž.	1 ks

KOBBS 19X55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Výška	55 mm	Výška (v palcích)	2,165 inch
Váha	240 g	Čistá hmotnost	270 g
Průměr	19 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	21-01-92-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Soubory ke staženíBrožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)