

**Nástroj k nalisování koncovek
CTIN CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro točené kontakty**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTIN CM 1.6/2.5
Objednací číslo	9205430000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 6mm², 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	230 mm	Šířka (v palcích)	9,055 inch
Váha	1 220 g	Čistá hmotnost	1 175 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,14 mm ²	Krimpování - typ/profil	4-drážkové krimpování
Profil krimpování 1, max.	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--