

**Šroubovák
SDIS 1.0X4.5X175**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 1.0X4.5X175
Objednací číslo	9205700000
Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4.5 mm, Délka čepele: 175 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248773008
Mnž.	1 ks

Datový list

Šroubovák SDIS 1.0X4.5X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	286 mm	Šířka (v palcích)	11,26 inch
Váha	65 g	Čistá hmotnost	74 g
Průměr	30 mm		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	175 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	B
Šířka čepele (B)	4,5 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-07
eClass 9.0	21-04-04-07		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)